




ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР

www.mercury-equipment.ru

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Подключите кабель сетевого питания в разъем.
- 2 Включите вилку кабеля в сеть.
- 3 Нажмите на кнопку включения.

Для проверки подлинности купюры поместите ее перед прибором в просмотровую зону, как показано на рисунке. Визуально проверьте соответствие изображения образцам, опубликованным банками.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1 Для предотвращения несчастных случаев соблюдайте правила работы с электрическими приборами.
- 2 Если детектор не используется длительное время, отключите прибор от сети.
- 3 Если детектор длительное время находился в холодной среде, то перед работой оставьте его при комнатной температуре, не менее чем на 2 часа.
- 4 Вынимая шнур питания из сети, беритесь за вилку шнура для того, чтобы избежать разрыва или повреждения шнура.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Прибор подлежит хранению в упаковке изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°C. Прибор допускается транспортировать в упаковке поставщика (не более 7 суток) автомобильным или железнодорожным транспортом в контейнерах или крытых вагонах, авиационным транспортом в герметизированных отсеках при температуре от -30°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°C и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

MERCURY D-300 COMPACT



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор 1 шт.
Адаптер питания 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Упаковка 1 комплект

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При включении питания дисплей прибора не показывает изображение:

- Проверьте правильность подключения шнура питания к прибору и наличие напряжения в электросети.
- Убедитесь, что шнур или блок питания не повреждены.

Если указанные действия не устранили неисправность, или возникли другие неисправности, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.



ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ



Напряжение питания	100-240 В (50/60Гц)
Потребляемая мощность	5Вт
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)	105x90x240 мм
Масса брутто/ нетто	не более 0,7 / 0,5 кг